

Accessoires

Accessoires de montage

Insert de réduction HS35



Description

Permet le montage sur différents diamètres d'arbres du moteur. L'appareil standard avec 1,00" sert de base.
Remplacement ultérieur possible sans outils.
Diamètre extérieur: 1,00"
Matériau: Aluminium


Références de commande

11084462	Insert de réduction HS35 ø0,375» (ø9,525 mm)
11078636	Insert de réduction HS35 ø0,50» (ø12,7 mm)
11080114	Insert de réduction HS35 ø0,625» (ø15,875 mm)
11078639	Insert de réduction HS35 ø0,75» (ø19,05 mm)
11078654	Insert de réduction HS35 ø0,87» (ø22,225 mm)
11087744	Insert de réduction HS35 ø10 mm
11087745	Insert de réduction HS35 ø12 mm
11087746	Insert de réduction HS35 ø14 mm
11148651	Insert de réduction HS35 ø15 mm
11087747	Insert de réduction HS35 ø16 mm
11087748	Insert de réduction HS35 ø18 mm
11087750	Insert de réduction HS35 ø20 mm

Approprié pour

HS35F, HS35P - Programmable, HS35S - Sinus

Dimensions



ø nominal dimension			tolerance	
inch (in ")	metric (in mm)		inch (in 1/1000")	metric (in µm)
0.875"	22.225	G7	+1.10 +0.28	+28 +7
0.750"	19.050	G7	+1.10 +0.28	+28 +7
0.625"	15.875	G7	+0.94 +0.24	+24 +6
0.500"	12.700	G7	+0.94 +0.24	+24 +6
0.375"	9.525	G7	+0.79 +0.20	+20 +5
0.787"	20	H8	+1.30 0	+33 0
0.709"	18	H8	+1.06 0	+27 0
0.630"	16	H8	+1.06 0	+27 0
0.551"	15	H8	+1.06 0	+27 0
0.551"	14	H8	+1.06 0	+27 0
0.472"	12	H8	+1.06 0	+27 0
0.394"	10	H8	+1.06 0	+27 0