

**Vue d'ensemble**

- Matériau PEEK naturel sans GF
- Convient à tous les capteurs radar M30



**Caractéristiques techniques**

**Raccord de process**

Raccord de l'instrument	M30
Raccord process	ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 33.7; 38, Ø 50.5 DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 32; 40, Ø 50.5 DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 40, Ø 50.5 DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN33.7, Ø 50.5 DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1 1/2", Ø 50.5 SO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5

**Raccord de process**

Matériau	PEEK naturel sans fibre de verre
Rugosité des parties en contact	Ra ≤ 1,6 µm
Max. pression du process	20 bar

**Conformité et approbations**

Hygiène	EHDG 3-A
---------	-------------

Dessin d'encombrement

