

产品一览

- 材料PEEK天然不含GF成分
- 适用于所有M30雷达传感器



技术数据

过程连接

仪表连接	M30
过程连接	ISO 2852 (Tri-Clamp卡箍) · DN 33.7/38 · Ø 50.5 DIN 32676-A (Tri-Clamp卡箍) · DN 32/40 · Ø 50.5 DIN 32676-A (Tri-Clamp卡箍) · DN 40 · Ø 50.5 DIN 32676-B (Tri-Clamp卡箍) · DN 33.7 · Ø 50.5 DIN 32676-C (Tri-Clamp卡箍) · DN 1.5" · Ø 50.5 SO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5

过程连接

材质	不含玻璃纤维的天然PEEK
接液部件的表面粗糙度	Ra ≤ 1.6 µm
最大过程压力	20 bar

认证和标准

卫生	EHEDG 3-A
----	-----------

尺寸图

