


Accessoires

Connecteurs et câbles

Connecteur femelle M12, 5 points, codage A



Points forts

- Connecteur femelle M12 avec écrou d'accouplement vissable
- Avec câble (blindé) en différentes longueurs

Références de commande

11004569	Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 10 m (Z 180.007)
11034341	Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 5 m (Z 180.005)
11040255	Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 2 m (Z 180.003)

Approprié pour

G0P5H, GBP5H, GBP5S, GBP5W, GBU5W, GNAMG, GXP5S, GXP5W, GXP8W, GXU5W

Caractéristiques techniques

Tension nominale	60 V
Longueur du câble	2 m, 5 m, 10 m (autres longueurs sur demande)
Température d'utilisation	-25...+80 °C
Protection DIN EN 60529	IP 67 (monté)
Matière	Gaine: PUR noir, sans halogène

Affectation des bornes

Borne	Câble
1	brun
2	blanc
3	bleu
4	noir
5	gris

Dimensions

