

Accessoires

Connecteurs et câbles

Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble



Points forts

- Connecteur mâle M12, 4 points, pour codeur EtherNet
- Avec blindé câble
- Câble compatible chaînes porte-câbles
- Classe de protection IP 67

Références de commande

11034355	Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble 5 m (Z 185.E05)
11202545	Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble 1 m (Z 185.E01)
11202549	Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble 2 m (Z 185.E02)
11202560	Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble 10 m (Z 185.E10)

Caractéristiques techniques

Tension nominale	250 V
Courant nominal	4 A
Longueur du câble	1 m, 2 m, 5 m, 10 m (autres longueurs sur demande)
Température d'utilisation	-25...+80 °C
Protection DIN EN 60529	IP 67
Matière	Gaine: PUR vert, sans halogène

Approprié pour

EAL580-B, EAL580-SC, EAL580-SV, EAL580-T,
EAM580-K, EAM580-SC, EAM580-SY, G0AMH, G0MMH,
GBAMH, GBAMS, GBAMW, GBMMH, GBMMS, GBMMW,
GXAMS, GXAMW, GXMMS, GXMMW

Dimensions

