

# Accessoires

## Connecteurs et câbles

### Connecteur femelle M23, 12 points



#### Points forts

- Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
- Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
- Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
- Câble compatible chaînes porte-câbles
- Sans halogène

#### Références de commande

11051812	Connecteur femelle M23, 12 points, câble 3 m (Z 193.004)
11078510	Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (Z 193.005)
11090860	Connecteur femelle M23, 12 points, câble 8 m (Z 193.M08)
11098548	Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (Z 193.007)

#### Caractéristiques techniques

Alimentation	<250 V
Longueur du câble	3 m, 5 m, 8 m, 10 m (autres longueurs sur demande)
Type de câble	5x2x0,14 mm <sup>2</sup> / UL/CSA
Rayon de courbure	7,5 x diamètre de câble
Diamètre extérieur	<7,3 mm
Température d'utilisation	-40...+70 °C
Matière	Gaine: PUR gris

#### Affectation des bornes

Borne	Câble
1	brun
2	blanc
3	bleu
4	vert
5	gris
6	jaune
7	rouge
8	noir
9	rose
10	violet
11-12	-

Code couleur DIN 47100.

Câbles à paires torsadées: blanc-brun, vert-jaune, gris-rose, bleu-rouge, noir-violet

#### Dimensions

