


## 磁式接近开关

## MFFM 08P1424/PL

## 尺寸图



## 基本参数

类型	磁阻
额定感应距离 $S_n$ typ.	60 mm
输出指示灯	LED 红色
安装类型	屏蔽式
额定操作点	2,5 mT
磁滞	2 ... 20 % (Sr)
重复精度	< 1 % (Sr)

## 电气参数

开关频率	< 5 kHz
工作电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC
电流消耗 (最大) (无负载)	20 mA
压降 $V_d$	< 3 VDC
输出电流	< 150 mA
输出电路	PNP 常开 (NO)
短路保护	是
反向极性保护	是, Vs到 GND

## 机械参数

材料 (感应面)	PBT
类型	直角
尺寸	8 mm
外壳材料	黄铜镍电镀
外壳长度	30 mm
连接器类型	电缆 PUR, 2 m


## 环境条件

操作温度	-25 ... +75 °C
防护等级	IP 67

## 照片



## 连接图



- 配合永磁体11053959 (作为附件订购) 额定感应距离  $S_n$  typ.