


## MY-COM精密开关

## MY-COM B100/80

## 尺寸图



## 基本参数

重复精度	< 0,001 mm
触发力	100 cN
机械. 预制进程 / 超限	- / 约1,5 mm
测量类型	与介质接触
接近方向	前段

## 电气参数

最大直流电压	15 VDC
最大直流开关电流	2 mA
最大交流电压	24 VAC
最大交流开关电流	50 mA
输出电路	常闭 (NC) 机械式

## 机械参数

触发针	锆氧化物 ZrO <sub>2</sub>
外壳材料	黄铜镍电镀
尺寸	8 mm
类型	圆柱型 螺纹版
外壳长度	20 mm
连接器类型	电缆, 80 cm

## 环境条件

操作温度	-20 ... +75 °C
防护等级	IP 50

## 照片



## 连接图

