



IDC – 멀티코드리더 시리즈

간단한 코드 판독 그리고 텍스트 리딩 – Baumer 자체 설계



간단한 커미셔닝 및 통합
직관적인 웹 인터페이스
및 자동 설정을 통한 파라
미터화



높은 판독률
모든 일반적인 1D/2D
코드 판독/디코딩 또한
텍스트도



빠르고 유연하게
여러가지 코드들과 텍스
트 라인을 초당 40프레임
까지 리딩

컴팩트한 하우징의 지능형 기능



디스플레이

- IP 주소, 결과, 코드 유형 및 클래스 (1D/2D), 텍스트, 선택한 작업과 같은 정보를 표시하는 OLED 디스플레이
- 사방에서 보이는 4개의 RGB LED 디스플레이



내부 및 외부 조명

- 개별적으로 전환 가능한 4개의 세그먼트가 있는 LED 링
- 외부 조명의 동기화를 통해 까다로운 애플리케이션도 해결



간단한 커미셔닝 및 통합

- 직관적인 웹 인터페이스 및 자동 설정을 통한 파라미터화
- 모든 산업용 프로파일을 위한 스마트 마운팅 시스템
- 12mm에서 16mm 사이의 모든 막대 직경용 마운팅 브라켓
- 옵션 : 냉각 요소

	IDC2xx.W06	IDC2xx.W08	IDC2xx.W16
읽기 거리	50 ... 1000 mm	50 ... 1000 mm	100 ... 1000 mm
시야각 최소.	41 x 25 mm	29 x 18 mm	23 x 14 mm
시야각 최대.	649 x 405 mm	485 x 303 mm	240 x 150 mm
최소 모듈 크기 (1D/2D)	0.05 / 0.1 mm	0.04 / 0.07 mm	0.03 / 0.06 mm
최대 디코딩 속도.	1MP에서 초당 40개의 코드		
프로토콜	PROFINET(CC-A) / Ethernet-IP / FTP / SFTP / USB-HID		

설명	제품번호
스냅온 기능이 있는 편광 필터	11704588
주변 온도가 높은 환경을 위한 방열판	11720395
로드 마운트용 클램핑 죠	11720396
마운팅 브라킷 90°	11720397
케이블 (다양한 변형)	제품 페이지 참조

