

Totalisateurs mécaniques

Compteur mètreur avec homologation "Poids & Mesures"

Affichage 5 digits, levier de remise à zéro

M 310.A



M 310.A - Compteur mètreur «Poids & Mesures»

Points forts

- Petit compteur avec homologation «Poids & Mesures»
- Additionnant
- Affichage 5 digits
- Remise à zéro par levier

Caractéristiques mécaniques

Fonction	Compteur avec homologation «Poids & Mesures»
Affichage	Chiffres blancs sur fond noir Digit décimal en rouge
Nombre de digits	5 digits
Hauteur des digits	4,5 mm
Repositionnement	Manuel par levier, levier à maintenir jusqu'à la position de repos
Homologation "Poids & Mesure"	1.3 / 90.02
Mode de comptage	Additionnant dans un sens, soustrayant dans le sens contraire 5 tours = 100
Axe d'entraînement	2 sorties d'axe, $\varnothing 4$ mm
Vitesse de mesure	<60 m/min
Précision	1 cm
Plage de mesure	999,99 m/cm
Température ambiante	0...+60 °C
Type de boîtier	Montage en saillie avec plaque de fixation
Couleur de boîtier	Gris
Dimensions L x H x P	69 x 48 x 28 mm
Dimensions de la plaque	80 x 48 mm
Type de montage	Plaque avec 6 perçages
Poids	130 g
Matières	Boîtier: Hostaform POM, gris Plaque de fixation: acier -zingué

Description

Le compteur M 310.A est homologué «Poids & Mesures» par le German Physical-Technical Institute (PTB). Cependant, il est toujours nécessaire de faire homologuer le système de mesure complet par un laboratoire de calibrage.

Totalisateurs mécaniques

Compteur métreur avec homologation "Poids & Mesures"

Affichage 5 digits, levier de remise à zéro

M 310.A


Références de commande

M 310.A0


Affichage / Sens de rotation

- 1 5 digits 999.99 m, 5 tours = 100 / Sens I
- 2 5 digits 999.99 m, 5 tours = 100 / Sens II

Sens d'oscillation et sens de rotation



Sens de comptage I



Sens de comptage II

Accessoires

Roues de mesure

- | | |
|-----------|---|
| MR211.04A | Développement 20 cm, Aluminium |
| MR241.04D | Développement 20 cm, Hytrel TPE-E lisse |
| MR261.04A | Développement 20 cm, caoutchouc noppé |
| MR291.04D | Développement 20 cm, Hytrel TPE-E strié |

Dimensions

