Baumer
Passion for Sensors

Starter Kits

# *VisiLine*® USB Starter Kit

Artikelnummer: 11136806



## Eigenschaften

- USB 3.0 PCIe Interface Board (2 Ports)
- USB 3.0 Kabel 3,0 m
- Prozess Interface Kabel 5,0 m
- Mounting Adapter Type A (Front)
- Mounting Adapter Type B (Tripod)
- Software (Windows®, Linux®, Linux® ARM®) via Download
- Kamera nicht enthalten

## Schnittstellenkarte

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 11141165 |
| Name | USB3.0 2 Port PCIe Card (ZVA-PCIe_2x_external_USB_3.0) |
| Eigenschaften | ▪ 2 Port USB 3.0 Karte<br>▪ Chipsatz: Renesas PD720202<br>▪ getestete Bandbreite 2950Mbit/s<br>▪ 1 lane PCIe Steckerleiste<br>▪ Getestete Treiber-Version: Renesas 3.0.23.0 |

## Kabel

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 11140628 |
| Name | Kabel USB 3.0 die-cast MicB (screw)/A, 3,0 m (KSG U2/KSGU6GV0300G) |
| Eigenschaften | ▪ USB 3.0 Interface Kabel mit verschraubbarem Micro-B Anschluss auf optional verschraubbarem USB 3.0 Typ A Stecker<br>▪ beide Stecker mit Druckguss-Gehäuse<br>▪ Länge 3,0 m |

## Prozess Interface Kabel

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 11118810 |
| Name | Geschirmtes Kabel 8-polig, 5,0 m (Z-ESG 32FP0500G) |
| Eigenschaften | ▪ geschirmtes Kabel<br>▪ M8 Buchse<br>▪ 8-polig<br>▪ einseitig offene Enden<br>▪ schleppkettentauglich<br>▪ Länge 5,0 m |

## Befestigung

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 11002638 |
| Name | Mounting Adapter Type A (Front) |
| Eigenschaften | ▪ Einfache Kamera-Befestigung an der Frontseite der Kamera<br>▪ Robuste eloxierte Oberfläche<br>▪ Stabiles Leichtbau-Metall Design (Aluminium, 18g) |
| Artikelnummer | 11003060 |
| Name | Mounting Adapter Type B (Tripod) |
| Eigenschaften | ▪ Einfache Kamera-Befestigung<br>▪ Robuste eloxierte Oberfläche<br>▪ Stabiles Leichtbau-Metall Design (Aluminium, 17g)<br>▪ UNC ¼”- 20 Gewinde zur Befestigung (Tripod Gewinde) |

Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar. Technische Änderungen vorbehalten.

DE/220219