Câble de connexion connecteur M23 (CW) / D-SUB (S2BG12/K4BG9), 20 m

Numéro d'article: 11068198

Vue d'ensemble

- Connexion des câbles blindés avec embase femelle M23 (12 points, dans le sens horaire (CW)) et connecteur femelle SUB-D à 9 points

Caractéristiques techniques

Spécifications des câbles	
Matière	Gaine: PUR noir
Poids	2050 g
Longueur du câble	20 m

Spécifications des câbles	
Température d'utilisation	-40...+100 °C (Câble immobile) -25...+100 °C (Câble mobile)
Diamètre extérieur	≈ 7,5 mm

Affectation des bornes

Connecteur S2BG12	Accouplement K4BG 9
Borne	Borne
5	3
6	2
8	1
1	9
3	7
4	6
12	4
10	5
2 (NC)	8 (NC)
11	NC
7	NC
9	NC
Boîtier/blindage	Boîtier/blindage





Dimensions

connector type 2,
bush contacts,
straight, 12-pin, EMV
S2BG12

coupling type 4,
bush contacts,
straight, 9-pin, EMV
K4BG 9



Les caractéristiques du produit et les données techniques spécifiées n'expriment ou n'impliquent aucune garantie. Toute modification technique réservée.
2023-03-24