

**Auf einen Blick**

- USB 3.0 PCIe Interface Board (2 Ports)
- USB 3.0 Kabel 3,0 m
- Prozess Interface Kabel 5,0 m
- Mounting Adapter Type A (Front)
- Mounting Adapter Type B (Tripod)
- Kit zur Stromversorgung für LX, PX und VCXG Kameras
- Software (WINDOWS, LINUX, LINUX ARM) via Download
- Kamera nicht enthalten



**Technische Daten**

**Befestigung**

|               |  |
|---------------|--|
| Artikelnummer | 11002638   |
| Name          | Mounting Adapter Type A (Front)  |
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einfache Kamera-Befestigung an der Frontseite der Kamera</li> <li>• Robuste eloxierte Oberfläche</li> <li>• Stabiles Leichtbau-Metall Design (Aluminium, 18g)</li> </ul>                                    |
| Artikelnummer | 11003060   |
| Name          | Mounting Adapter Type B (Tripod)   |
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einfache Kamera-Befestigung</li> <li>• Robuste eloxierte Oberfläche</li> <li>• Stabiles Leichtbau-Metall Design (Aluminium, 17g)</li> <li>• UNC 1/4"-20 Gewinde zur Befestigung (Tripod Gewinde)</li> </ul> |

**Kabel**

|               |  |
|---------------|--|
| Artikelnummer | 11140628   |
| Name          | Kabel USB 3.0 die-cast MicB (screw)/A, 3,0 m (KSG U2/KSGU6GV0300G)   |
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 3.0 Interface Kabel mit verschraubbarem Micro-B Anschluss auf optional verschraubbarem USB 3.0 Typ A Stecker</li> <li>• beide Stecker mit Druckguss-Gehäuse</li> <li>• Länge 3,0 m</li> </ul> |

**Prozess Interface Kabel**

|               |          |
|---------------|----------|
| Artikelnummer | 11118810 |
|---------------|----------|

**Prozess Interface Kabel**

|               |   |
|---------------|---|
| Name          | Geschirmtes Kabel 8-polig, 5,0 m (Z-ESG 32FP0500G)  |
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> <li>• geschirmtes Kabel</li> <li>• M8 Buchse</li> <li>• 8-polig</li> <li>• einseitig offene Enden</li> <li>• schleppkettentauglich</li> <li>• Länge 5,0 m</li> </ul> |

**Schnittstellenkarte**

|               |   |
|---------------|---|
| Artikelnummer | 11141165  |
| Name          | USB3.0 2 Port PCIe Card (ZVA-PCIe_2x_external_USB_3.0)  |
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Port USB 3.0 Karte</li> <li>• Chipsatz: Renesas PD720202</li> <li>• getestete Bandbreite 2950Mbit/s</li> <li>• 1 lane PCIe Steckerleiste</li> <li>• Getestete Treiber-Version: Renesas 3.0.23.0</li> </ul> |

**Stromversorgung**

|               |   |
|---------------|---|
| Artikelnummer | 11122415  |
| Name          | Kit zur Stromversorgung LX PX VCXG int.   |
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckernetzgerät 12V/2,0A International mit Anschluss-Stecker für EU, US, UK, AU, KR und Stromversorgungs- und Prozess Interface Adapter Kabel für LX, PX und VCXG Kameras</li> <li>• Länge 5,0 m</li> </ul> |