

# CFAK 18N3200

Kapazitive Sensoren - in direct media contact

Artikelnummer: 11001669

## Auf einen Blick

- 15 mm
- NPN Öffner (NC)
- Potentiometer, 12 Umdr.
- Kabel, 2 m
- -25 ... 75 °C
- IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)



Abbildung ähnlich



## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Nennschaltabstand Sn	15 mm
Nennschaltabstand Sn einstellbar	2 ... 15 mm
Einbauart	Nicht bündig
GND-Elektrode	Nein
Temperaturdrift	± 15 % (+10 ... +70 °C)
Empfindlichkeitseinstellung	Potentiometer, 12 Umdr.
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Messweise	Berührungslos

### Einsatzgebiete

Detektion nicht leitender Medien	Ja
Füllstandserkennung durch Behälter	Ja
Flüssigkeiten im Direktkontakt	Ja
Objektdetektion / Schüttgut	Ja

### Elektrische Daten

Betriebsspannungsbereich +Vs	10 ... 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	20 mA
Ausgangsschaltung	NPN Öffner (NC)
Ausgangsstrom	< 200 mA
Spannungsabfall Vd	< 1,5 VDC
Schaltfrequenz	50 Hz
Kurzschlussfest	Ja
Verpolungsfest	Ja

### Mechanische Daten

Bauform	Zylindrisch mit Gewinde
Gehäusematerial	PBT
Baugröße	18 mm
Gehäuselänge	63,5 mm
Anschlussart	Kabel, L=2 m

### Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	-25 ... +75 °C
Schutzart	IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)

## Bemerkungen


- EMV: EN 60947-5-2:2007+A1:2012

# CFAK 18N3200

Kapazitive Sensoren - in direct media contact

Artikelnummer: 11001669

## Masszeichnung



## Anschlussbild

