


电感式传感器 - NAMUR

IFRM 18X9103

尺寸图



基本参数

安装类型	非屏蔽
额定感应距离 S_n	8 mm
许可/证书	ATEX 1G

电气参数

开关频率	< 1 kHz
额定操作电压	8,2 VDC
工作电压范围 +Vs	5 ... 30 VDC
电流消耗 (无减衰)	> 4 mA
电流消耗 (减衰)	< 1 mA
电流消耗 (最大) (无负载)	10 mA
输出电路	NAMUR
残余信号	< 10 % Vs

机械参数

类型	圆柱型 螺纹版
外壳材料	黄铜镍电镀
尺寸	18 mm
外壳长度	38 mm
连接器类型	电缆, 2 m

环境条件

操作温度	-25 ... +75 °C
防护等级	IP 67

安全最大值

EC检测证书	PTB 03 ATEX 2146
标记	II 1G Ex ia IIC T6 Ga
电流 I_i	< 37 mA
电压 U_i	< 13,5 VDC
功率 P_i	< 0,125 W
内部电容 C_i	< 50 nF
内部电感 L_i	< 0,2 mH
操作温度 T_a (temp. class T5)	-20 ... +60 °C
操作温度 T_a (temp. class T6)	-20 ... +40 °C

照片



连接图

