


## 霍尔传感器

## MHRM 12G5501/S14

## 尺寸图



## 基本参数

传感器类型	霍尔传感器
最大工作距离	<0,7 mm (模数1), <2,4 mm (模数3)
最小齿轮尺寸	> 模数1
齿宽	> 6 mm
齿轮材料	铁磁

## 电气参数

开关频率	0 ... 15 kHz
工作电压范围 +Vs	8 ... 28 VDC
电流消耗 (最大) (无负载)	20 mA
输出 A	推挽
输出 B	无
输出电流	< 30 mA
压降 Vd	< 5 VDC
短路保护	是
反向极性保护	是, Vs到 GND

## 机械参数

类型	圆柱型 螺纹版
外壳材料	黄铜镍电镀
尺寸	12 mm
外壳长度	60 mm
连接器类型	连接头
材料 (感应面)	PBTP


## 环境条件

操作温度	-40 ... +85 °C
防护等级 (感应面)	IP 67
防护等级 (传感器)	IP 67

## 照片



## 连接图



- 安装旋转对称