


Gabel- / Winkel-Lichtschraken

FEG 12.24.35

Masszeichnung



* Senderachse

Allgemeine Daten

Funktion	Einweg-Lichtschranke
Objektgrösse	> 0,8 mm
Wiederholgenauigkeit	< 0,01 mm
Schalthysterese	< 0,1 mm
Empfindlichkeitseinstellung	nein
Lichtquelle	IR-Diode, Gleichlicht
Wellenlänge	935 nm

Elektrische Daten

Ansprech- / Abfallzeit	< 0,01 ms
Schaltfrequenz	< 50 kHz
Betriebsspannungsbereich +Vs	4,5 ... 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	24 mA
Schaltfunktion	Dunkelschaltung
Ausgangsschaltung	PNP
Spannungsabfall Vd	< 1 VDC
Ausgangsstrom	< 100 mA
kurzschlussfest	nein
verpolungsfest	ja, Vs zu GND

Mechanische Daten

Breite / Durchmesser	12 mm
Gabelweite Sb	3 mm
Höhe / Länge	41 mm
Eintauchtiefe	10 mm
Tiefe	25 mm
Bauform	quaderförmig
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Anschlussart	Kabel 3-Pol, 2 m


Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	-25 ... +65 °C
Schutzart	IP 65

Foto



Anschlussbild



- Zubehör: Impulsscheibe IPS 70
- Impulszahlen: 1, 60, 100