


对射式传感器

FSDM 08D9001

尺寸图



基本参数

类型	对射式传感器
发射器 / 接受器	发射器
光源	脉冲式红外线发光二极管
实际范围 S_b	0,7 m
额定范围 S_n	1 m
波长	880 nm

电气参数

工作电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC
电流消耗 (最大) (无负载)	48 mA
电流消耗 (典型)	17 mA
反向极性保护	是

机械参数

宽度 / 直径	8 mm
高度 / 长度	58 mm
深度	12 mm
类型	直角
外壳材料	铝制电镀阳极
前面 (光学)	PC
连接器类型	电缆 3 针, 2 m

环境条件

操作温度	-25 ... +65 °C
防护等级	IP 65

照片



连接图

