


镜反射式传感器

FPDM 16P3921/S14

尺寸图



基本参数

类型	镜反射式传感器
版本	透明物体
光源	脉冲式红光LED
实际范围 Sb	6 m
额定范围 Sn	7,2 m
偏振滤波器	是
指示灯	LED 黄色
灵敏度调节	自学习
波长	660 nm

电气参数

响应 / 释放时间	< 2,5 ms
调整时间	< 25 ms
工作电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC
电流消耗 (最大) (无负载)	50 mA
电流消耗 (典型)	40 mA
压降 Vd	< 1,8 VDC
输出功能	暗通功能
输出电路	PNP
输出电流	< 200 mA
短路保护	是
反向极性保护	是

机械参数

宽度 / 直径	15,4 mm
高度 / 长度	50 mm
深度	50 mm
类型	直角
外壳材料	压铸锌
前面 (光学)	PMMA
连接器类型	连接头 M12, 4 针

环境条件

操作温度	-25 ... +65 °C
防护等级	IP 67

照片



连接图

