


漫反射式传感器 - 背景抑制型

O300H.GL-11171769

尺寸图



电缆长度 L = 200 mm

基本参数

类型	背景抑制型
特殊型号	卫生型设计
光源	脉冲式红色激光二极管
感应距离 Tw	30 ... 250 mm
感应范围 Tb	15 ... 250 mm
重复精度	< 0,1 mm 在激光焦点处
通电指示灯	LED 绿色
指示灯	LED 黄色
感应距离调节	自学习以及 IO-Link
激光等级	1
聚焦处距离	80 mm
波长	656 nm
交互影响抑制	是
调整光轴	< 2°
许可/证书	Ecolab

电气参数

响应 / 释放时间	< 0,25 ms
工作电压范围 +Vs	11 ... 30 VDC
电流消耗 (最大) (无负载)	30 mA
电流消耗 (典型)	25 mA
压降 Vd	< 2,5 VDC
输出功能	亮通 / 暗通 功能
输出电路	推挽
输出电流	< 100 mA
短路保护	是
反向极性保护	是


机械参数

宽度 / 直径	16,5 mm
高度 / 长度	34,6 mm
深度	28,7 mm
类型	直角
外壳材料	不锈钢 1.4404 (V4A)
前面 (光学)	PMMA
连接器类型	引线接头 M8, L=200 mm

照片



连接图



激光警告

**CLASS 1 LASER
PRODUCT**

IEC 60825-1/2014
Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11
except for deviations pursuant to laser
notice No. 50, dated June 24, 2007

IO-Link

proTect⁺

- magnetic Teach
- IO-Link: V1.1, 过滤功能, qTeach 锁定可调

漫反射式传感器 - 背景抑制型


O300H.GL-11171769

环境条件

操作温度 -10 ... +60 °C

防护等级 IP 68/69K & proTect+

光束特性



感应距离示意图

