


对射式传感器

O500W.ER-11167303

尺寸图



基本参数

类型	对射式传感器
特殊型号	防冲洗型设计
发射器 / 接收器	接收器
实际范围 S_b	25 m
额定范围 S_n	40 m
对准 / 镜头受污时的指示灯	闪光灯指示器
指示灯	LED 黄色
通电指示灯	LED 绿色
灵敏度调节	qTeach / 远程
调整光轴	$< 1^\circ$
许可/证书	Ecolab

电气参数

响应 / 释放时间	$< 0,49$ ms
工作电压范围 $+V_s$	10 ... 30 VDC
电流消耗 (最大) (无负载)	40 mA
电流消耗 (典型)	30 mA
压降 V_d	< 3 VDC
输出功能	亮通 / 暗通 功能
输出电路	推挽
输出电流	< 100 mA
短路保护	是
反向极性保护	是

机械参数

宽度 / 直径	20,2 mm
高度 / 长度	47,2 mm
深度	37,7 mm
类型	直角
外壳材料	不锈钢 1.4404 (V4A)
前面 (光学)	PMMA
连接器类型	连接头 M12, 4 针


环境条件

操作温度	$-25 \dots +60$ °C
防护等级	IP 68/69K & proTect+

照片



连接图

proTect⁺

• qTeach