


距离传感器

OADM 13S6575/S35A

尺寸图



基本参数

测量距离 Sd	50 ... 350 mm
调节	RS 485
通电指示灯	LED 绿色
分辨率	0,05 ... 0,4 mm
线性误差	$\pm 0,18 \dots \pm 1,2 \text{ mm}$
光源	脉冲式红色激光二极管
波长	650 nm
激光等级	2
光束类型	线
光束宽度	2 mm
光束高度	4 ... 9 mm
预警指示灯	红色LED
温漂	$< 0,04 \% \text{ Sde/K}$

电气参数

响应 / 释放时间	$< 0,9 \text{ ms}$
工作电压范围 +Vs	12 ... 28 VDC
电流消耗 (最大) (无负载)	80 mA
输出电路	RS 485
波特率	38400, 可调
短路保护	是
反向极性保护	是, Vs到 GND


机械参数

宽度 / 直径	13,4 mm
高度 / 长度	48,2 mm
深度	40 mm
类型	直角
外壳材料	铝
前面 (光学)	玻璃
连接器类型	连接头 M8, 4 针


照片



连接图



激光警告



- 对于反射率 $< 10\%$ 的物体, 响应时间 / 释放时间自动增加到最大 3 ms.

距离传感器

OADM 13S6575/S35A

环境条件	
环境光免疫	< 30 kLux
操作温度	0 ... +50 °C
防护等级	IP 67