


Distanz-Sensoren

OADM 20I5481/S14C

Masszeichnung



* Senderachse

Allgemeine Daten

Messdistanz Sd	200 ... 1000 mm
Einstellung	nein
Betriebsanzeige	LED grün
Anzeige Alarm- / Verschmutzung	LED rot
Auflösung	0,6 ... 2,5 mm
Linearitätsabweichung	± 2,4 ... ± 10 mm
Lichtquelle	Laserdiode rot, gepulst
Wellenlänge	650 nm
Laserklasse	2
Strahlform	Punkt
Strahldurchmesser	2 mm
Temperaturdrift	< 0,06 % Sde/K

Elektrische Daten

Ansprech- / Abfallzeit	< 10 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs	12 ... 28 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	100 mA
Ausgangsschaltung	analog
Ausgangssignal	4 ... 20 mA
Lastwiderstand (analog I)	< (+Vs - 6 V) / 0,02 A
Alarmausgang	PNP
kurzschlussfest	ja
verpolungsfest	ja, Vs zu GND

Mechanische Daten

Breite / Durchmesser	20,6 mm
Höhe / Länge	65 mm
Tiefe	50 mm
Bauform	quaderförmig
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Frontscheibe	Glas
Anschlussart	Stecker M12 5-Pol, schwenkbar


Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	0 ... +50 °C
Schutzart	IP 67


Foto



Anschlussbild



Laserwarnung



- Linearitätsabweichung: ± 1,2% der Messdistanz