


Distanz-Sensoren

OADM 20I5570/S14C

Masszeichnung



* Senderachse

Allgemeine Daten

Messdistanz Sd	50 ... 250 mm
Einstellung	nein
Betriebsanzeige	LED grün
Anzeige Alarm- / Verschmutzung	LED rot
Auflösung	0,1 ... 0,3 mm
Linearitätsabweichung	$\pm 0,3 \dots \pm 0,8 \text{ mm}$
Lichtquelle	Laserdiode rot, gepulst
Wellenlänge	650 nm
Laserklasse	2
Strahlform	Linie
Strahlbreite	2,5 mm
Strahlhöhe	4 ... 10 mm
Temperaturdrift	$< 0,03 \% \text{ Sde/K}$

Elektrische Daten

Ansprech- / Abfallzeit	$< 10 \text{ ms}$
Betriebsspannungsbereich +Vs	12 ... 28 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	100 mA
Ausgangsschaltung	analog
Ausgangssignal	4 ... 20 mA
Lastwiderstand (analog I)	$< (+Vs - 6 \text{ V}) / 0,02 \text{ A}$
Alarmausgang	PNP
kurzschlussfest	ja
verpolungsfest	ja, Vs zu GND


Mechanische Daten

Breite / Durchmesser	20,6 mm
Höhe / Länge	65 mm
Tiefe	50 mm
Bauform	quaderförmig
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Frontscheibe	Glas
Anschlussart	Stecker M12 5-Pol, schwenkbar

Foto



Anschlussbild



Ausrichtung der Laserlinie



Distanz-Sensoren

OADM 20I5570/S14C

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	0 ... +50 °C
Schutzart	IP 67

Laserwarnung

