


距离传感器

OADM 20U2460/S14C

尺寸图



基本参数

测量距离 Sd	30 ... 130 mm
调节	自学习: 按键 / 外部
最小自学习范围	> 3 mm
通电指示灯	LED 绿色
镜头受污指示灯	红色LED
分辨率	0,005 ... 0,06 mm
线性误差	± 0,015 ... ± 0,2 mm
光源	脉冲式红色激光二极管
波长	650 nm
激光等级	2
光束类型	点
光束直径	2 ... 1 mm

电气参数

响应 / 释放时间	< 0,9 ms
工作电压范围 +Vs	12 ... 28 VDC
电流消耗 (最大) (无负载)	100 mA
输出电路	模拟量
输出信号	0 ... 10 VDC
负载电阻 (模拟量 电压)	> 100 kOhm
短路保护	是
反向极性保护	是, Vs到 GND

机械参数

宽度 / 直径	20,6 mm
高度 / 长度	65 mm
深度	50 mm
类型	直角
外壳材料	压铸铝
前面 (光学)	玻璃
连接器类型	连接头 M12, 5 针, 可旋转


环境条件

操作温度	0 ... +50 °C
防护等级	IP 67

照片



连接图



激光警告

