


Distanz-Sensoren

OADM 21I6480/S14F

Masszeichnung



* Senderachse

Allgemeine Daten

Messdistanz Sd	100 ... 600 mm
Einstellung	Teach-in: Taste / Extern
Abstand Teach-In-Grenzen	> 10 mm
Betriebsanzeige	LED grün
Anzeige Alarm- / Verschmutzung	LED rot
Auflösung	0,01 ... 0,25 mm
Linearitätsabweichung	± 0,07 ... ± 1 mm
Lichtquelle	Laserdiode rot, gepulst
Wellenlänge	650 nm
Laserklasse	2
Strahlform	Punkt
Strahldurchmesser	2 mm
Temperaturdrift	< 0,012 % Sde/K


Foto




Elektrische Daten

Ansprech- / Abfallzeit	< 4 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs	12 ... 28 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	100 mA
Ausgangsschaltung	analog
Ausgangssignal	4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lastwiderstand (analog I)	< (+Vs - 6 V) / 0,02 A
Lastwiderstand (analog U)	> 100 kOhm
Ausgangsstrom	< 100 mA
Alarmausgang	PNP
kurzschlussfest	ja
verpolungsfest	ja, Vs zu GND

Anschlussbild



Laserwarnung



Mechanische Daten

Breite / Durchmesser	20,4 mm
Höhe / Länge	135 mm
Tiefe	45 mm
Bauform	quaderförmig
Gehäusematerial	Aluminium
Frontscheibe	Glas
Anschlussart	Stecker M12 8-Pol, schwenkbar

Distanz-Sensoren**OADM 21I6480/S14F****Umgebungsbedingungen**

Fremdlichtsicherheit	< 10 kLux
Arbeitstemperatur	0 ... +50 °C
Schutzart	IP 67