


Distanz-Sensoren

OADR 20I6465/S14F

Masszeichnung



* Senderachse

Allgemeine Daten

Messdistanz Sd	30 ... 130 mm
Spezialausführung	Washdown-Design
Einstellung	Extern
Abstand Teach-In-Grenzen	> 3 mm
Betriebsanzeige	LED grün
Anzeige Alarm- / Verschmutzung	LED rot
Auflösung	0,005 ... 0,06 mm
Linearitätsabweichung	± 0,015 ... ± 0,2 mm
Lichtquelle	Laserdiode rot, gepulst
Wellenlänge	650 nm
Laserklasse	2
Strahlform	Punkt
Strahldurchmesser	2 ... 1 mm
Temperaturdrift	< 0,03 % Sde/K
Zulassungen/Zertifikate	Ecolab


Elektrische Daten

Ansprech- / Abfallzeit	< 0,9 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs	12 ... 28 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	100 mA
Ausgangsschaltung	analog
Ausgangssignal	4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lastwiderstand (analog I)	< (+Vs - 6 V) / 0,02 A
Lastwiderstand (analog U)	> 100 kOhm
Ausgangsstrom	< 100 mA
Alarmausgang	PNP
kurzschlussfest	ja
verpolungsfest	ja, Vs zu GND


Foto



Anschlussbild



Laserwarnung



Distanz-Sensoren**OADR 20I6465/S14F****Mechanische Daten**

Breite / Durchmesser	20,3 mm
Höhe / Länge	65 mm
Tiefe	51 mm
Bauform	quaderförmig
Gehäusematerial	Stahl rostfrei 1.4404 (V4A)
Frontscheibe	PMMA
Anschlussart	Stecker M12 8-Pol

Umgebungsbedingungen

Fremdlichtsicherheit	< 40 kLux
Arbeitstemperatur	0 ... +50 °C
Schutzart	IP 69K & proTect+

proTect⁺

- Sensor FDA-konform und Ecolab-geprüft
- Empfind. einstellbar: via externem Teach-in-Eingang