


漫反射式传感器 - 背景抑制型

OHDK 14P5101/S14

尺寸图



* 发射器轴

基本参数

类型	背景抑制型
光源	脉冲式红色激光二极管
感应距离 Tw	20 ... 350 mm
感应范围 Tb (Tw 最大处)	20 ... 350 mm
感应范围 Tb (Tw 最小处)	5 ... 20 mm
重复精度	< 0,2 mm 在激光焦点处
通电指示灯	LED 绿色
指示灯	LED 黄色
感应距离调节	机械式, 9转
激光等级	2
聚焦处距离	115 mm
波长	650 nm

电气参数

响应 / 释放时间	< 0,5 ms
工作电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC
电流消耗 (最大) (无负载)	35 mA
电流消耗 (典型)	25 mA
压降 Vd	< 2,2 VDC
输出功能	亮通 / 暗通 功能
输出电路	PNP
输出电流	< 100 mA
短路保护	是
反向极性保护	是

机械参数

宽度 / 直径	14,8 mm
高度 / 长度	43 mm
深度	31 mm
类型	直角
外壳材料	塑料 (ASA, MABS)
前面 (光学)	PMMA
连接器类型	连接头 M12, 4 针


环境条件

操作温度	-10 ... +50 °C
防护等级	IP 67

照片



连接图



激光警告

