


Gabel- / Winkel-Lichtschranken

OGUM 120P8002/S35L

Masszeichnung



Allgemeine Daten

Funktion	Einweg-Lichtschranke
Objektgrösse	> 0,2 mm
Wiederholgenauigkeit	< 0,02 mm
Schalthyserese	< 0,05 mm
Fremdlichtsicherheit	< 5 kLux
Empfindlichkeitseinstellung	Potentiometer 270°
Lichtquelle	Laserdiode rot, gepulst
Wellenlänge	670 nm
Laserklasse	1
Empfangsanzeige	LED gelb

Elektrische Daten

Ansprech- / Abfallzeit	< 0,166 ms
Schaltfrequenz	< 3 kHz
Betriebsspannungsbereich +Vs	10 ... 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	30 mA
Schaltfunktion	Hell- / Dunkelschaltung umschaltbar
Ausgangsschaltung	PNP
Spannungsabfall Vd	< 2,8 VDC
Ausgangsstrom	< 200 mA
kurzschlussfest	ja
verpolungsfest	ja

Mechanische Daten

Breite / Durchmesser	144 mm
Gabelweite Sb	120 mm
Höhe / Länge	90 mm
Eintauchtiefe	60 mm
Tiefe	12 mm
Bauform	U-Profil
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Anschlussart	Stecker M8 3-Pol


Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	5 ... +45 °C
Schutzart	IP 67


Foto



Anschlussbild



Laserwarnung



• Zubehör: PNP/NPN - Konverter