


# Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung

**OR18W.ZI-11157849**

**Masszeichnung**



**Allgemeine Daten**

Funktion	Intensitätsunterscheidung
Spezialausführung	Washdown-Design
Lichtquelle	IR-Diode gepulst
Tastweite Tw	0 ... 800 mm
Anzeige Verschm. / Einst.	LED grün
Ausgangsanzeige	LED gelb
Tastweiteneinstellung	Potentiometer 270°
Wellenlänge	880 nm
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung	ja

**Elektrische Daten**

Ansprech- / Abfallzeit	< 1 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs	12 ... 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	40 mA
Stromaufnahme mittel	30 mA
Spannungsabfall Vd	< 2 VDC
Schaltfunktion	Hell- / Dunkelschaltung
Ausgangsschaltung	PNP
Ausgangsstrom	< 100 mA
kurzschlussfest	ja
verpolungsfest	ja

**Mechanische Daten**

Breite / Durchmesser	18 mm
Höhe / Länge	67,2 mm
Bauform	zylindrisch mit Gewinde
Gehäusematerial	Stahl rostfrei 1.4404 (V4A)
Frontscheibe	PMMA
Anschlussart	Stecker M12 4-Pol

**Umgebungsbedingungen**

Arbeitstemperatur	-25 ... +55 °C
Schutzart	IP 67/69K

**Foto**



**Anschlussbild**

