



Eigenschaften

- Geschirmtes Stromversorgungskabel
- M8/3-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- Länge 5,0 m

Mechanische Daten

Min. Biegeradius (statisch) 25 mm

Min. Biegeradius (bewegt) 50 mm

Biegezyklen 4000000

Einsatz in Schleppkette Ja

Kabellänge [m] 5 m

Gewicht ≤ 171 g

Material PUR

Elektrische Daten

Schirmung ja

Polzahl 3

Anschlüsse M8 Buchse, verschraubbar
offene Enden

Schnittstelle

Datenschnittstelle Prozessschnittstelle

Umgebungsbedingungen

Brandbeständigkeit DIN UL-Style 20549


Halogenfreiheit DIN VDE 0472 Teil 815

Ölbeständigkeit DIN EN 60811-2-1

Betriebstemperatur (statisch) -25 ... +80 °C

Schutzart IP 65/67 (kameraseitig)

Steckerbelegungen



M8 color

1: BN

4: BK

3: BU