Baumer
Passion for Sensors

Kabel

# Kabel GigE M12X/RJ45, 10,0m, flex

Artikelnummer: 11120484



## Eigenschaften

- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6
- M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar)
- schleppkettentauglich
- Länge 10,0 m

## Mechanische Daten

| | |
|---|---|
| Material | PUR |
| Min. Biegeradius (statisch) | 51 mm |
| Min. Biegeradius (bewegt) | 51 mm |
| Biegezyklen | 1000000 |
| Einsatz in Schleppkette | Ja, flexibles Kabel |
| Kabellänge [m] | 10 m |
| Gewicht | ≤ 700 g |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| Übertragungs-kategorie | CAT6 |
| Polzahl | 8 |
| Anschlüsse | M12/X-kodiert, verschraubbar<br>RJ45 |


## Schnittstelle

| | |
|---|---|
| Datenschnittstelle | GigE |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Brandbeständigkeit | DIN UL-Style 20549<br>AWM 20963 / 80°C 30V |
| Halogenfreiheit | DIN VDE 0472 Teil 815 |
| Betriebstemperatur (statisch) | -25 … +80 °C |
| Schutzart | IP 67 (kameraseitig) |

## Steckerbelegungen




| M12 | RJ45 | M12 | RJ45 |
|---|---|---|---|
| 1: | 1 | 7: | 5 |
| 2: | 2 | 8: | 4 |
| 3: | 3 | 5: | 7 |
| 4: | 6 | 6: | 8 |

Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar. Technische Änderungen vorbehalten.

DE/270418