



#### Eigenschaften

- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- für TXG-I7 Kameras
- CAT6
- verschraubbarer M12 (verschraubbar) auf RJ45
- schleppkettentauglich
- Länge 15,0 m

#### Mechanische Daten

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Min. Biegeradius (statisch) | 45 mm    |
| Biegezyklen                 | 1000000  |
| Einsatz in Schleppkette     | Ja       |
| Kabellänge [m]              | 15 m     |
| Gewicht                     | ≤ 1210 g |
| Material                    | PVC      |

#### Elektrische Daten

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Übertragungs-kategorie | CAT6                               |
| Polzahl                | 8                                  |
| Anschlüsse             | M12 Stecker, verschraubbar<br>RJ45 |


#### Schnittstelle

|                    |      |
|--------------------|------|
| Datenschnittstelle | GigE |
|--------------------|------|

#### Umgebungsbedingungen

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Brandbeständigkeit | UL20276 (80°C, 30V)  |
| Schutzart          | IP 68 (kameraseitig) |

#### Steckerbelegungen



| M12 | RJ45 | M12 | RJ45 |
|-----|------|-----|------|
| 6:  | 1    | 1:  | 5    |
| 4:  | 2    | 8:  | 6    |
| 5:  | 3    | 2:  | 7    |
| 7:  | 4    | 3:  | 8    |