

Auf einen Blick

- Panel PC für *VeriSens*® inkl. Eingabestift
- Englisches Betriebssystem



Technische Daten

Elektrische Daten

Input	Externer Anschluss, 65 Watt, 19V DC, Schuko-Stecker Typ F
-------	---

Mechanische Daten

Objektivanschluss	75 mm x 75 mm VESA Mount
Abmessungen	293 mm x 218 mm x 45 mm
Gewicht	≤ 2,7 kg
Material	Kunststoff Aluminium

Schnittstelle

Ports	Serial: 4 x COM Port COM 1 /2: RS232, RJ50 COM 3: RS232/422/485, DB-9, Pin9 mit RI/5V/12V (Auswählbar über BIOS) COM 4: RS232, DB-9, pin9 with RI/5V/12V (Auswählbar über BIOS) USB: 4x USB 2.0, 1x USB 3.0 Tastatur/Mouse: 1x Mini DIN PS/2 LAN: 1 x Gigabit Ethernet über RJ-45 , Unterstützung von Wake on LAN Cash Drawer: 1x RJ12, unterstützt 12V / 24V DC Audio: 2W Lautsprecher x 2
-------	---

Technische Daten

Display	TFT LCD Größe: 10,4" Auflösung: 1024 x 768 Touch Screen: 5-Wire resistiv
Main Board	Prozessor: Celeron J1900 (4 Cores, bis zu 2,42 GHz, max TDP 10 Watt) System Speicher: 1 x SO-DIMM DDR3L 1067/1333MHz, Max. 8GB Betriebssystem: Windows POSReady 7
Speicher	HDD: 1 x 2.5" SATA HDD; 1 x mSATA Slot für SSD

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 ... +40 °C
Konformität	FCC CE WEEE RoHS
Lagertemperatur	-20 ... +60 °C
Schutzart	IP65 (Front)

Masszeichnung

