

## Auf einen Blick

- Öffner (NC) mechanisch
- Kabel, 2 m
- -20 ... 75 °C
- IP 50



## Technische Daten

### Allgemeine Daten

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Wiederholgenauigkeit     | < 0,001 mm      |
| Betätigungskraft         | 75 cN           |
| Mech. Vorlauf / Nachlauf | - / ca. 1,5 mm  |
| Messweise                | medienberührend |
| Anfahrriichtung          | von vorne       |

### Elektrische Daten

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Gleichspannung max.  | 15 VDC |
| Schaltstrom DC max.  | 2 mA   |
| Wechselspannung max. | 24 VAC |
| Schaltstrom AC max.  | 50 mA  |

### Elektrische Daten

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Ausgangsschaltung | Öffner (NC) mechanisch |
|-------------------|------------------------|


### Mechanische Daten

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Tastspitze      | Zirkoniumoxyd ZrO <sub>2</sub> |
| Gehäusematerial | Messing vernickelt             |
| Baugröße        | 8 mm                           |
| Bauform         | zylindrisch mit Gewinde        |
| Gehäuselänge    | 20 mm                          |
| Anschlussart    | Kabel, 2 m                     |

### Umgebungsbedingungen

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Arbeitstemperatur | -20 ... +75 °C |
| Schutzart         | IP 50          |

### Masszeichnung



### Anschlussbild

