


#### Auf einen Blick

- 1624 × 1228 px
- Sony ICX274
- 1/1.8" CCD
- 27 fps
- Gigabit Ethernet
- Phase-Out ab 09/19, Alternative über Vertrieb



#### Technische Daten

##### Sensor Daten

|             |                |
|-------------|----------------|
| Sensor      | Sony ICX274    |
| Auflösung   | 1624 × 1228 px |
| Pixelgrösse | 4.4 × 4.4 µm   |
| Shutter Typ | Global shutter |
| Sensor Typ  | 1/1.8" CCD     |

##### Bildaufnahmeformate

|                                             |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bildformate, Bildrate<br>Schnittstelle max. | Full Frame, 1624 × 1228 px, max. 27 fps                                                                         |
| Pixelformate                                | Mono8<br>BayerRG8<br>BayerRG12<br>RGB8 Packed<br>BGR8 Packed<br>YUV411 Packed<br>YUV422 Packed<br>YUV444 Packed |

##### Bildmanipulation

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Analoge Steuerung | Gain (0 ... 29 dB)<br>Offset (0 ... 1023 LSB 14 Bit)       |
| Farbmodelle       | RGB<br>YUV<br>Mono                                         |
| Farbverarbeitung  | Integrierter Farbprozessor für erstklassige Farbberechnung |

##### Kamerafunktionen

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Synchronisation | Free running<br>Trigger |
|-----------------|-------------------------|

##### Kamerafunktionen

|                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Trigger Quellen       | Hardware<br>Software<br>ActionCommand                                            |
| Trigger Delay         | 0 ... 2 sec, Nachverfolgung und Speicherung von bis zu 512 Trigger Signalen      |
| Sequencer             | Automatisierte Bildserienaufnahme unter Anwendung verschiedener Parametersätze   |
| Sequencer Parameter   | Belichtungszeit<br>Verstärkungsfaktor<br>Ausgang<br>ROI Offset x<br>ROI Offset y |
| Digitaleingänge       | 1 Eingang                                                                        |
| Digitalausgänge       | 3 Ausgänge                                                                       |
| Interner Bildspeicher | 120 MB                                                                           |

##### Schnittstellen

|                      |                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datenschnittstelle   | Gigabit Ethernet, Übertragungsrate 1000 Mb/s/sec, Fast Ethernet, Übertragungsrate 100 Mb/s/sec, Steckverbinder: 8P8C Modular Jack (RJ45) |
| Prozessschnittstelle | JSTBM08B-SRSS-TB 8 pins                                                                                                                  |
| Spannungsversorgung  | JSTBM03B-SRSS-TB 3 pins                                                                                                                  |

##### Mechanische Daten

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Objektivanschluss | C-Mount / S-Mount (Adapter)                  |
| Breite            | 28,5 mm (Sensorprint)<br>48 mm (Systemprint) |

## Technische Daten

### Mechanische Daten

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| Höhe     | 28,5 mm (Sensorprint)<br>48 mm (Systemprint) |
| Gewicht  | ≤ 30 g                                       |
| Material | ohne Gehäuse                                 |


### Elektrische Daten

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Betriebsspannungsbereich +Vs | 12 ... 24 V (externe Stromversorgung)<br>36 ... 57 V (Power over Ethernet) |
| Leistungsaufnahme            | ca. 4,3 W @ 12 VDC und 27,0 fps<br>ca. 4,7 W @ 48 VDC (PoE) und 27,0 fps   |

### Nichtflüchtiger Speicher

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Flash Speichergrösse | 128 kB |
|----------------------|--------|

### Masszeichnung



### Umgebungsbedingungen

|                    |                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebstemperatur | Abhängig von der thermischen Einbindung ( $T_{max} = 70\text{ °C}$ @ Temperaturmesspunkt) |
| Luftfeuchte        | 10 ... 90 % (nicht kondensierend)                                                         |

### Digitale Ein- und Ausgänge

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| Lines | 1 Eingang<br>3 Ausgänge |
|-------|-------------------------|

### Konformität

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Konformität | CE<br>RoHS<br>EAC |
|-------------|-------------------|