

Auf einen Blick

- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6A
- M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar)
- nicht schleppkettentauglich
- Länge 10,0 m



Technische Daten

Elektrische Daten

Polzahl	8
Anschlüsse	M12/X-kodiert, verschraubbar RJ45

Mechanische Daten

Min. Biegeradius statisch	26 mm
Min. Biegeradius bewegt	52 mm
Einsatz in Schleppkette	Nein
Kabellänge [m]	10 m
Gewicht	≤ 465 g

Mechanische Daten

Material	PUR
----------	-----



Schnittstelle

Datenschnittstelle	GigE
--------------------	------

Umgebungsbedingungen

Brandbeständigkeit	DIN UL-Style 20549
Halogenfreiheit	DIN VDE 0472 Teil 815
Ölbeständigkeit	DIN EN 60811-2-1
Betriebstemperatur (statisch)	-40 ... +70 °C @ T = Messpunkt
Schutzart	IP 65/67 (kameraseitig)

Steckerbelegungen



M12 RJ45

1:	1
2:	2
3:	3
4:	6

M12 RJ45

7:	5
8:	4
5:	7
6:	8