

ZVI-LOGO2_24VDC_ROT617NM_30°

LOGO-2 rot 617nm 30° 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnummer: 11130184

Auf einen Blick

- Blitzbare LED Lichtleiste
- rot (617 nm)
- Abstrahlwinkel 30°
- 24 V
- M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
- Abmessungen: 74 mm × 15 mm × 17 mm Gehäuse



Technische Daten

Allgemeine Daten

Hersteller BUCHNER Lichtsysteme GmbH

Beleuchtungsdaten

Farbe rot (617 nm)

Elektrische Daten

Polzahl 4
 Beleuchtungsanschluss • M8 Stecker
 Stromstärke 0,2 A
 Stromstärke im Blitz-Betrieb ≤ 0,2 A
 Spannung im Blitz-Betrieb ≤ 48 V

Elektrische Daten

Duty Cycle 0-10%
 Maximale Blitzdauer 1 ms


Mechanische Daten

Bauform Lichtleiste
 Abmessungen 74 mm × 15 mm × 17 mm
 Abmessungen Leuchtende Fläche 59,4 mm × 10,5 mm
 Gewicht ≤ 30 g
 Material Aluminium (eloxiert)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max. 50 °C

Masszeichnung




ZVI-LOGO2_24VDC_ROT617NM_30°

LOGO-2 rot 617nm 30° 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnummer: 11130184

Steckerbelegungen



M8	signal
1:	LED +24V (pulsing 24-48 V)
2:	N.C.
3:	LED - (GND)
4:	N.C.