

Auf einen Blick

- GigE PCIe Interface Board
- Gigabit Ethernet Kabel 5,0 m (M12/x-codiert)
- Steckernetzgerät 24 V/1.0 A mit Adapterkabel M12/12-pol auf DC Stecker
- Mounting Adapter Type B (Tripod)
- Tube System M47 mit Adapter (11185373) und Tube (11185370)
- Kamera nicht enthalten



Technische Daten

Befestigung

Artikelnummer	11003060
Name	Mounting Adapter Type B (Tripod)
Eigenschaften	• Einfache Kamera-Befestigung • Robuste eloxierte Oberfläche • Stabiles Leichtbau-Metall Design (Aluminium, 25g) • UNC 1/4"- 20 Gewinde zur Befestigung (Tripod Gewinde)

Kabel

Artikelnummer	11101979
Name	Kabel GigE M12X//RJ45, 5,0 m
Eigenschaften	• GigE Kabel • M12/x-codierter Stecker auf RJ45 • Länge 5,0 m

Schnittstellenkarte

Artikelnummer	11137188
Name	PCIe Ethernet Server Adapter I210-T1 (ZVA-PCIe_Intel_Eth_Server_Adptr_I210-T1)

Schnittstellenkarte

Eigenschaften	• 1 Port GigE auf PCI Express Host Adapter • RJ45 Anschluss • Chipsatz: Intel® i210 Gigabit Controller • getestete Jumbo Frames: 9 kByte • 1 lane Anschluss
---------------	---

Stromversorgung

Artikelnummer	11079750
Name	Steckernetzgerät 24V/1.0A Int. DC Connector
Eigenschaften	• Steckernetzgerät 24V/1000mA • Anschlussstecker für EU, US, UK, AU und KR

Stromversorgungskabel

Artikelnummer	11048083
Name	Kabel Power Adapter M12/DC Connector
Eigenschaften	• M12/12-pol Buchse auf DC Buchse • Länge 2.0 m