

## ZVI-LOGO2\_24VDC\_ROT617NM\_30°

LOGO-2 rot 617nm 30° 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnummer: 11130184

### Auf einen Blick

- Blitzbare LED Lichtleiste
- rot (617 nm)
- Abstrahlwinkel 30°
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
- Abmessungen: 74 mm × 15 mm × 17 mm Gehäuse



### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Hersteller BÜchner Lichtsysteme GmbH

#### Beleuchtungsdaten

Farbe rot (617 nm)

Lichtcharakteristik klar

Beleuchtungsmodus blitzbar

#### Elektrische Daten

Anschlüsse M8/4-pol Stecker

Beleuchtungssteuerung spannungsgesteuert (mit integriertem Vorwiderstand)

Stromstärke 0,2 A

Stromstärke im Blitz-Betrieb ≤ 0,2 A

#### Elektrische Daten

Spannung im Blitz-Betrieb ≤ 48 V

Duty Cycle 0-10%

Maximale Blitzdauer 1 ms

#### Mechanische Daten

Bauform Lichtleiste

Abmessungen 74 mm × 15 mm × 17 mm

Abmessungen Leuchtende Fläche 59,4 mm × 10,5 mm

Gewicht ≤ 30 g

Material Aluminium (eloxiert)

#### Umgebungsbedingungen


Betriebstemperatur max. 50 °C

## ZVI-LOGO2\_24VDC\_ROT617NM\_30°


LOGO-2 rot 617nm 30° 24VDC mit M8-Stecker

Artikelnummer: 11130184

### Masszeichnung



### Steckerbelegungen



M8	signal
1:	LED +24V (pulsing 24-48 V)
2:	N.C.
3:	LED - (GND)
4:	N.C.