

产品一览


- 2 ... 4 mm
- 电压输出
- 2米电缆
- 60 °C
- IP 67



技术数据

基本参数		电气参数	
安装方式	屏蔽式	残余输出信号	< 0,5 % Vs
测量距离 Sd	2 ... 4 mm	短路保护	是
参考距离	2,8 ... 3,2 mm	反极性保护	是
测量速度	< 1 mm / ms	机械参数	
重复精度	< 0,02 mm	类型	圆柱形 · 螺纹版
线性误差	± 80 µm	外壳材质	黄铜镀镍
温度系数	1 µm / (K mm)	尺寸	18 mm
电气参数		外壳长度	65 mm
电源电压范围 +Vs	15 ... 30 VDC	连接方式	2米电缆
最大电流消耗 (无负载)	20 mA	最大紧固扭矩	40 Nm (Front: 28 Nm)
输出电路	电压输出	环境条件	
输出信号	1 ... 9 VDC	工作温度	0 ... +60 °C
负载电阻	> 1000 Ohm	防护等级	IP 67

尺寸图



接线图

