

## 产品一览

- 0,8 mm
- PNP 常闭 (NC)
- 2米电缆
- -25 ... 75 °C
- IP 67



## 技术数据

### 基本参数

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 安装方式      | 屏蔽式             |
| 额定感应距离 Sn | 0,8 mm          |
| 迟滞        | 2 ... 20 % (Sr) |
| 输出指示灯     | 红色LED           |

### 电气参数

|              |               |
|--------------|---------------|
| 开关频率         | < 3 kHz       |
| 电源电压范围 +Vs   | 10 ... 30 VDC |
| 最大电流消耗 (无负载) | 12 mA         |
| 输出电路         | PNP 常闭 (NC)   |
| 压降 Vd        | < 2 VDC       |
| 输出电流         | < 100 mA      |
| 短路保护         | 是             |

### 电气参数

|       |   |
|-------|---|
| 反极性保护 | 是 |
|-------|---|

### 机械参数

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 类型     | 圆柱形 · 螺纹版              |
| 感应面材质  | POM                    |
| 外壳材质   | 不锈钢                    |
| 尺寸     | 4 mm                   |
| 外壳长度   | 22 mm                  |
| 连接方式   | 2米电缆                   |
| 最大紧固扭矩 | 1,8 Nm (Front: 1,2 Nm) |


### 环境条件

|      |                |
|------|----------------|
| 工作温度 | -25 ... +75 °C |
| 防护等级 | IP 67          |

## 备注

- 22 mm 标准电缆版本

## 尺寸图



## 接线图

