

Auf einen Blick

- 8 mm
- PNP Öffner (NC)
- Stecker M8
- -25 ... 75 °C
- IP 67



Technische Daten

Allgemeine Daten

Einbauart	quasi bündig
Nennschaltabstand Sn	8 mm
Schalthysterese	3 ... 25 % von Sr
Schaltzustandsanzeige	4 Punkt-LED rot

Elektrische Daten

Schaltfrequenz	< 500 Hz
Betriebsspannungsbereich +Vs	10 ... 50 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	10 mA
Ausgangsschaltung	PNP Öffner (NC)
Spannungsabfall Vd	< 3 VDC
Ausgangsstrom	< 200 mA

Elektrische Daten

kurzschlussfest	ja
verpolungsfest	ja

Mechanische Daten

Bauform	zylindrisch mit Gewinde
Material (aktive Fläche)	PBT
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Baugröße	18 mm
Gehäuselänge	50 mm
Anschlussart	Stecker M8
Anzugsdrehmoment max.	40 Nm (Front: 28 Nm)


Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	-25 ... +75 °C
Schutzart	IP 67

Bemerkungen

- Nicht geeignet für bündige Montage in Stahl

Masszeichnung



Anschlussbild

