

**Auf einen Blick**

- 3 mm
- PNP Schliesser (NO)
- Stecker M12
- -40 ... 80 °C
- IP 68/69K & proTect+



**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Einbauart	nicht bündig
Spezialausführung	Outdoor-Design Washdown-Design
Nennschaltabstand Sn	3 mm
Schalthyserese	2 ... 15 % von Sr
Schaltzustandsanzeige	LED rot
Zulassungen/Zertifikate	Ecolab

**Elektrische Daten**

Schaltfrequenz	< 3 kHz
Betriebsspannungsbereich +Vs	10 ... 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	10 mA
Ausgangsschaltung	PNP Schliesser (NO)
Spannungsabfall Vd	< 2 VDC
Ausgangsstrom	< 200 mA
Ausgangsstrom (bei Reinigungstemperatur)	< 100 mA
kurzschlussfest	ja

**Elektrische Daten**

verpolungsfest	ja
----------------	----

**Mechanische Daten**

Bauform	zylindrisch mit Gewinde
Material (aktive Fläche)	LCP
Gehäusematerial	Stahl rostfrei 1.4404 (V4A); LSR
Baugrösse	8 mm
Gehäuselänge	55 mm
Anschlussart	Stecker M12
Anzugsdrehmoment max.	10 Nm (Front: 7 Nm)


**Umgebungsbedingungen**

Arbeitstemperatur	-40 ... +80 °C
Reinigungstemperatur	80 ... +100 °C (30 min/Tag)
Schutzart	IP 68/69K & proTect+
Vibrationsfestigkeit	EN 61373: 2010 (Kategorie 3), 5h pro Achse (14.4 gRMS, 10-500 Hz, EN 60068-2-64)
Schockfestigkeit	EN 61373: 2010 (Kategorie 3), 10 Stösse pro Achse (100 g, 6 ms, EN 60068-2-27)

**Bemerkungen**

- Sensor FDA-konform und Ecolab-geprüft
- LSR = Liquid Silicon Rubber

**Masszeichnung**



**Anschlussbild**

