

产品一览

- 50 ... 550 mm
- 脉冲红色激光二极管
- RS 232
- RS 232
- M8接头 · 4针
- 50 °C
- IP 67



图片与实际产品相似



技术数据

基本参数

测量距离 Sd	50 ... 550 mm
调节	RS232
上电指示灯	绿色LED
分辨率	90 ... 1150 µm
线性误差	± 0,3 ... 3,5 mm
光束类型	线
光束宽度	2 mm
光束高度	4 ... 13 mm
报警指示灯	红色LED
温漂	< 0,07 % Sde/K

光源

光源	脉冲红色激光二极管
波长	650 nm
激光等级	2

电气参数

响应时间 / 释放时间	< 2 ms
电源电压范围 +Vs	12 ... 28 VDC

电气参数

最大电流消耗 (无负载)	80 mA
输出电路	RS232
短路保护	是
反极性保护	是, Vs到 GND

通信接口

波特率	38400, 可调
-----	-----------

机械参数

宽度 / 直径	13,4 mm
高度 / 长度	48,2 mm
深度	40 mm
类型	矩形
外壳材质	铝
前端光学元件	玻璃
连接方式	M8接头 · 4针


环境条件

抗环境光干扰能力	< 100 kLux
工作温度	0 ... +50 °C
防护等级	IP 67


备注

- 对于反射率 < 10% 的物体, 响应时间 / 释放时间自动增加到最大 5 ms.


尺寸图




接线图



线性误差



激光警告



分辨率

