Baumer
Passion for Sensors

对射式传感器

O500H.TR-ZZZZ.PVCV

Through beam sensors - hygiene
Article number: 11167295

产品一览

- 发射器
- 对射式传感器
- 25 m
- 脉冲红光LED
- 电缆，4针，2 m
- -25 ... 60 °C
- IP 68/69K & proTect+



图片与实际产品相似

技术数据

基本参数	
类型	对射式传感器
特殊型号	卫生型设计
发射器 / 接收器	发射器
光源	脉冲红光LED
实际感应范围 Sb	25 m
额定感应范围 Sn	40 m
上电指示灯	绿色LED
波长	645 nm
光轴校准	< 1°
认证 / 证书	Ecolab
电气参数	
响应时间 / 释放时间	< 0,49 ms
电源电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC

电气参数	
最大电流消耗（无负载）	40 mA
典型电流消耗	30 mA
反极性保护	是
机械参数	
宽度 / 直径	20,2 mm
高度 / 长度	47,7 mm
深度	36,4 mm
类型	矩形
外壳材质	不锈钢 1.4404 (V4A)
前端光学元件	PMMA
连接方式	电缆，4针，2 m
环境条件	
工作温度	-25 ... +60 °C
防护等级	IP 68/69K & proTect+

备注

- Magnetic Teach


2021-04-27 指定的产品特性或功能和技术数据不代表或暗示任何保证，技术参数如有变更，恕不另行通知。

对射式传感器


O500H.TR-ZZZZ.PVCV

Through beam sensors - hygiene
Article number: 11167295


尺寸图



接线图



典型光束特性



2021-04-27 指定的产品特性或功能和技术数据不代表或暗示任何保证。技术参数如有变更，恕不另行通知。