

## 产品一览

- 2 mm
- PNP 常闭 (NC)
- M8 接头
- -25 ... 75 °C
- IP 67



图片与实际产品相似



## 技术数据

### 基本参数

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 安装方式      | 屏蔽式             |
| 额定感应距离 Sn | 2 mm            |
| 迟滞        | 3 ... 20 % (Sr) |
| 输出指示灯     | 红色LED           |

### 电气参数

|              |              |
|--------------|--------------|
| 开关频率         | < 5 kHz      |
| 电源电压范围 +Vs   | 6 ... 36 VDC |
| 最大电流消耗 (无负载) | 12 mA        |
| 输出电路         | PNP 常闭 (NC)  |
| 压降 Vd        | < 2 VDC      |
| 输出电流         | < 200 mA     |

### 电气参数

|       |   |
|-------|---|
| 短路保护  | 是 |
| 反极性保护 | 是 |


### 机械参数

|       |         |
|-------|---------|
| 类型    | 矩形      |
| 感应面材质 | PBT     |
| 外壳材质  | 压铸锌镀镍   |
| 尺寸    | 8 mm    |
| 外壳长度  | 59,4 mm |
| 连接方式  | M8 接头   |

### 环境条件

|      |                |
|------|----------------|
| 工作温度 | -25 ... +75 °C |
| 防护等级 | IP 67          |

尺寸图



接线图

