

#### 产品一览

- 2 mm
- NPN 常开 (NO)
- M8 引线接头
- -25 ... 75 °C
- IP 67



图片与实际产品相似



#### 技术数据

##### 基本参数

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 安装方式      | 屏蔽式             |
| 额定感应距离 Sn | 2 mm            |
| 迟滞        | 2 ... 20 % (Sr) |
| 输出指示灯     | 红色LED           |

##### 电气参数

|              |              |
|--------------|--------------|
| 开关频率         | < 5 kHz      |
| 电源电压范围 +Vs   | 6 ... 30 VDC |
| 最大电流消耗 (无负载) | 12 mA        |
| 输出电路         | NPN 常开 (NO)  |
| 压降 Vd        | < 2 VDC      |
| 输出电流         | < 100 mA     |

##### 电气参数

|       |   |
|-------|---|
| 短路保护  | 是 |
| 反极性保护 | 是 |

##### 机械参数

|       |         |
|-------|---------|
| 类型    | 矩形      |
| 感应面材质 | PBT     |
| 外壳材质  | 压铸锌镀镍   |
| 尺寸    | 8 mm    |
| 外壳长度  | 16 mm   |
| 连接方式  | M8 引线接头 |


##### 环境条件

|      |                |
|------|----------------|
| 工作温度 | -25 ... +75 °C |
| 防护等级 | IP 67          |

#### 备注

- 额外平整的外壳
- M3 螺纹通孔
- 标准电缆长度 200 mm

## 尺寸图



- 标准电缆长度 200 mm (L)

## 接线图

