Induktive Näherungsschalter

# IFFM 08P17A6/KS35L

Induktive Näherungsschalter - subminiature

Artikelnummer: 10143586

## Auf einen Blick

- 2 mm
- PNP Schliesser (NO)
- Kabelstecker M8
- -25 … 75 °C
- IP 67



*Abbildung ähnlich*

## Technische Daten

| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Einbauart | Bündig |
| Nennschaltabstand Sn | 2 mm |
| Schalthysterese | 2 … 20 % von Sr |
| Schaltzustandsanzeige | LED rot |
| **Elektrische Daten** | |
| Schaltfrequenz | < 5 kHz |
| Betriebsspannungsbereich +Vs | 6 … 30 VDC |
| Stromaufnahme max. (ohne Last) | 12 mA |
| Ausgangsschaltung | PNP Schliesser (NO) |
| Spannungsabfall Vd | < 2 VDC |
| Ausgangsstrom | < 100 mA |

| Elektrische Daten | |
|---|---|
| kurzschlussfest | Ja |
| verpolungsfest | Ja |
| **Mechanische Daten** | |
| Bauform | Quaderförmig |
| Material (aktive Fläche) | PBT |
| Gehäusematerial | Zink-Druckguss vernickelt |
| Baugrösse | 8 mm |
| Gehäuselänge | 16 mm |
| Anschlussart | Kabelstecker M8 |
| **Umgebungsbedingungen** | |
| Arbeitstemperatur | -25 … +75 °C |
| Schutzart | IP 67 |

## Bemerkungen

- Extra flache Ausführung
- Durchgangsloch für M3 Schraube
- Standard-Kabellänge 200 mm


Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar. Technische Änderungen vorbehalten.
2021-04-28

# IFFM 08P17A6/KS35L

Induktive Näherungsschalter - subminiature


Artikelnummer: 10143586

## Masszeichnung




- Standard-Kabellänge 200 mm (L)

## Anschlussbild




2021-04-28 Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar. Technische Änderungen vorbehalten.