

## 产品一览

- 1,6 mm
- PNP 常开 (NO)
- M5 接头
- -25 ... 75 °C
- IP 67



图片与实际产品相似



## 技术数据

### 基本参数

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 安装方式      | 屏蔽式             |
| 额定感应距离 Sn | 1,6 mm          |
| 迟滞        | 2 ... 20 % (Sr) |
| 输出指示灯     | 2端点红色LED red    |

### 电气参数

|              |              |
|--------------|--------------|
| 开关频率         | < 3 kHz      |
| 电源电压范围 +Vs   | 6 ... 30 VDC |
| 最大电流消耗 (无负载) | 12 mA        |
| 输出电路         | PNP 常开 (NO)  |
| 压降 Vd        | < 2 VDC      |
| 输出电流         | < 100 mA     |

### 电气参数

|       |   |
|-------|---|
| 短路保护  | 是 |
| 反极性保护 | 是 |

### 机械参数

|       |           |
|-------|-----------|
| 类型    | 圆柱形 · 光滑版 |
| 感应面材质 | LCP       |
| 外壳材质  | 不锈钢材质     |
| 尺寸    | 4 mm      |
| 外壳长度  | 24 mm     |
| 连接方式  | M5 接头     |


### 环境条件

|      |                |
|------|----------------|
| 工作温度 | -25 ... +75 °C |
| 防护等级 | IP 67          |

## 备注

- 最短连接头版本 M5 x 0,5
- 2端点LED

尺寸图



接线图

